

SD TO 0,6X3,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|---|
| Változat | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3 mm, Kés hossza: 70 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| Rendelési szám | 2749560000 |
| Típus | SD TO 0,6X3,0 |
| GTIN (EAN) | 4050118895889 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|--------|--------|-------------|-------------|
| Hossz | 180 mm | Hossz, inch | 7.0866 inch |
| Átmérő | 3 mm | Nettó tömeg | 30.8 g |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|--|----------|------------|
| Árucikk leírása | Hajlított lapos csavarhúzó, 0,6 × 3,0 | Változat | derékszögű |
|-----------------|--|----------|------------|

Csavarozó szerszámok

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------|--------|
| Kés szélessége (B) | 3 mm | Kés vastagsága (A) | 0.6 mm |
| Alak | Hornyos | Kés hossza | 70 mm |
| Kés típusa | A | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ETIM 10.0 | EC000158 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 | | |