



### Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2.5 mm, Kés hossza: 70 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm
Rendelési szám	<a href="#">2749570000</a>
Típus	SD TO 0,4X2,5
GTIN (EAN)	4050118895896
Qty.	1 Darab

## SD TO 0,4X2,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

Szélesség	175 mm	Szélesség (coll)	6.8898 inch
Hossz	200 mm	Hossz, inch	7.874 inch
Átmérő	2.5 mm	Nettó tömeg	29.92 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csavarhúzó lapos fejű szerszámbetéttel, 0,4 x 2,5	Változat	derékszögű
-----------------	------------------------------------------------------	----------	------------

## Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	2.5 mm	Kés vastagsága (A)	0.4 mm
Alak	Hornyos	Kés hossza	70 mm
Kés típusa	A		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		