

**SDIS SLIM 0.8X4.0X100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Szerelősorszám, Kés szélessége (B): 4 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.8 mm
Rendelési szám	<a href="#">2749620000</a>
Típus	SDIS SLIM 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118896367
Qty.	1 Darab

## SDIS SLIM 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Méreték és tömegek

Hossz	205 mm	Hossz, inch	8.0709 inch
Átmérő	4 mm	Nettó tömeg	38.72 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt csavarhúzó hornyos pengével 0,8x4,0x100, SlimLine	Változat	egyenes
-----------------	---	----------	---------

## Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	4 mm	Kés vastagsága (A)	0.8 mm
Alak	Hornyos	Kés hossza	100 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		