

SDIS SLIM 1.0X5.5X125**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 125 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm
Rendelési szám	2749630000
Típus	SDIS SLIM 1.0X5.5X125
GTIN (EAN)	4050118896374
Qty.	1 Darab

SDIS SLIM 1.0X5.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méreték és tömegek

Hossz	240 mm	Hossz, inch	9.4488 inch
Átmérő	5.5 mm	Nettó tömeg	80 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt csavarhúzó hornyos pengével 1,0x5,5x125, SlimLine	Változat	egyenes
-----------------	---	----------	---------

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	5.5 mm	Kés vastagsága (A)	1 mm
Alak	Hornyos	Kés hossza	125 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		