

SDIS SLIM 1.2X6.5X150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Szerelősorszám, Kés szélessége (B): 6.5 mm, Kés hossza: 150 mm, Kés vastagsága (A): 1.2 mm
Rendelési szám	2749640000
Típus	SDIS SLIM 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118896381
Qty.	1 Darab

SDIS SLIM 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méreték és tömegek

Hossz	265 mm	Hossz, inch	10.433 inch
Átmérő	6.5 mm	Nettó tömeg	102.96 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt csavarhúzó hornyos pengével 1,2x6,5x150, SlimLine	Változat	egyenes
-----------------	---	----------	---------

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	6.5 mm	Kés vastagsága (A)	1.2 mm
Alak	Hornyos	Kés hossza	150 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		