

SDIK SLIM PH1 X 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékeszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1
Rendelési szám	2749650000
Típus	SDIK SLIM PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118896398
Qty.	1 Darab

SDIK SLIM PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méreték és tömegek

Szélesség	185 mm	Szélesség (coll)	7.2835 inch
Nettó tömeg	38.72 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szigetelt keresztornyos csavarhúzó, Phillips típus, 1. méret, SlimLine	Változat	egyenes
-----------------	--	----------	---------

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	1 mm	Alak	Kereszthorony, kerek
Méret	1	Kés hossza	80 mm
Fej mérete, csillag	1		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		