

**SDIPM SLIM PZ2 X 100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, 100 mm, Kés vastagsága (A): 2
Rendelési szám	<a href="#">2749690000</a>
Típus	SDIPM SLIM PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118896435
Qty.	1 Darab

## SDIPM SLIM PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Méreték és tömegek

Szélesség	215 mm	Szélesség (coll)	8.4645 inch
Nettó tömeg	78.32 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	SlimLine, Szigetelt keresztornyos csavarhúzó, Pozidriv típus, 2. méret	Változat	egyenes
-----------------	--	----------	---------

## Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	2 mm	Alak	Kereszthorony, kerek
Méret	2	Kés hossza	100 mm
Fej mérete, csillag	2		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		