

**SDIS 0.4X2.5X75****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2.5 mm, Kés hossza: 75 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm
Rendelési szám	<a href="#">2749790000</a>
Típus	SDIS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4050118896534
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Hossz	180 mm	Hossz, inch	7.0866 inch
Átmérő	2.5 mm	Nettó tömeg	32 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt csavarhúzó hornyos pengével 0,4x2,5x75	Változat	egyenes
-----------------	--	----------	---------

## Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	2.5 mm	Kés vastagsága (A)	0.4 mm
Álak	Hornyos	Kés hossza	75 mm
Kés típusa	A		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		