

SDIS 0.6X3.5X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
Rendelési szám	2749810000
Típus	SDIS 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4050118897012
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méreték és tömegek

Hossz	205 mm	Hossz, inch	8.0709 inch
Átmérő	3.5 mm	Nettó tömeg	34 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt csavarhúzó hornyos pengével 0,6x3,5x100	Változat	egyenes
-----------------	---------------------------------------------------------------	----------	---------

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	3.5 mm	Kés vastagsága (A)	0.6 mm
Alak	Hornyos	Kés hossza	100 mm
Kés típusa	B		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		