

SDIS 0.8X4.0X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 4 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.8 mm |
| Rendelési szám | 2749820000 |
| Típus | SDIS 0.8X4.0X100 |
| GTIN (EAN) | 4050118897029 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méreték és tömegek

| | | | |
|--------|--------|-------------|-------------|
| Hossz | 205 mm | Hossz, inch | 8.0709 inch |
| Átmérő | 4 mm | Nettó tömeg | 39.6 g |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

Műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|---|----------|---------|
| Árucikk leírása | VDE szerint szigetelt csavarhúzó hornyos pengével 0,8x4,0x100 | Változat | egyenes |
|-----------------|---|----------|---------|

Csavarozó szerszámok

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------|--------|
| Kés szélessége (B) | 4 mm | Kés vastagsága (A) | 0.8 mm |
| Alak | Hornyos | Kés hossza | 100 mm |
| Kés típusa | B | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ETIM 10.0 | EC000158 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 | | |