

**SDIS 1.0X4.5X125****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 4.5 mm, Kés hossza: 125 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm
Rendelési szám	<a href="#">2749830000</a>
Típus	SDIS 1.0X4.5X125
GTIN (EAN)	4050118897036
Qty.	1 Darab

## SDIS 1.0X4.5X125

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Méreték és tömegek

Hossz	230 mm	Hossz, inch	9.0551 inch
Átmérő	4.5 mm	Nettó tömeg	110 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt csavarhúzó hornyos pengével 1,0x4,5x125	Változat	egyenes
-----------------	---	----------	---------

## Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	4.5 mm	Kés vastagsága (A)	1 mm
Alak	Hornyos	Kés hossza	125 mm
Kés típusa	B		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		