

SDIS 1.0X5.5X125**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 125 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm |
| Rendelési szám | 2749850000 |
| Típus | SDIS 1.0X5.5X125 |
| GTIN (EAN) | 4050118897050 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

| | | | |
|--------|--------|-------------|-------------|
| Hossz | 240 mm | Hossz, inch | 9.4488 inch |
| Átmérő | 5.5 mm | Nettó tömeg | 82.72 g |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae 14 1 |

Műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|---|----------|---------|
| Árucikk leírása | VDE szerint szigetelt csavarhúzó hornyos pengével 1,0x5,5x125 | Változat | egyenes |
|-----------------|---|----------|---------|

Csavarozó szerszámok

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------|--------|
| Kés szélessége (B) | 5.5 mm | Kés vastagsága (A) | 1 mm |
| Álak | Hornyos | Kés hossza | 125 mm |
| Kés típusa | B | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ETIM 10.0 | EC000158 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 | | |