

**SDIS 1.2X8.0X175****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 8 mm, Kés hossza: 175 mm, Kés vastagsága (A): 1.6 mm
Rendelési szám	<a href="#">2749870000</a>
Típus	SDIS 1.2X8.0X175
GTIN (EAN)	4050118897074
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Méreték és tömegek

Hossz	290 mm	Hossz, inch	11.4173 inch
Átmérő	8 mm	Nettó tömeg	132 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt csavarhúzó hornyos pengével 1,6x8,0x175	Változat	egyenes
-----------------	---	----------	---------

## Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	8 mm	Kés vastagsága (A)	1.6 mm
Alak	Hornyos	Kés hossza	175 mm
Kés típusa	B		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		