

SDIK PH3 X 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1000V
IEC 60900

VDE-szigetelt csillagfejű csavarhúzó Phillips csavarokhoz,
SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, kihajtó ISO 8764-
PH szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3 mm, 150 mm, Kés vastagsága (A): 3
Rendelési szám	2749910000
Típus	SDIK PH3 X 150
GTIN (EAN)	4050118897210
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méreték és tömegek

Szélesség	270 mm	Szélesség (coll)	10.6299 inch
Nettó tömeg	124.08 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szigetelt keresztornyos csavarhúzó, Phillips típus, 3. méret	Változat	egyenes
-----------------	--	----------	---------

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	3 mm	Alak	Phillips, kerek
Méret	3	Kés hossza	150 mm
Fej mérete, csillag	3		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		