

SDIZ 0.6X3.5X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
Rendelési szám	2749980000
Típus	SDIZ 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4050118897289
Qty.	1 Darab

SDIZ 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méreték és tömegek

Szélesség	205 mm	Szélesség (coll)	8.0709 inch
Nettó tömeg	40 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt csavarhúzó vezetősúccsal, 0,6 x 3,5 x 100
-----------------	---

Csavarozó szerszámok

Kés vastagsága (A)	0.6 mm	Alak	Hornyos
Kés hossza	100 mm	Kés típusa	A

Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		