

SDIZ 0.8X4.0X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.8 mm
Rendelési szám	2749990000
Típus	SDIZ 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118897296
Qty.	1 Darab

SDIZ 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méretek és tömegek

Szélesség	210 mm	Szélesség (coll)	8.2677 inch
Nettó tömeg	39.6 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt csavarhúzó vezetősúccsal, 0,8 x 4,0 x 100
-----------------	---

Csavarozó szerszámok

Kés vastagsága (A)	0.8 mm	Alak	Hornyos
Kés hossza	100 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		