

SDIR 2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 2 mm
Rendelési szám	2750030000
Típus	SDIR 2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897517
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-12-31T00:00:00+01:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méretek és tömegek

Hossz	215 mm	Hossz, inch	8.4645 inch
Átmérő	2 mm	Nettó tömeg	82.72 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Változat	egyenes
----------	---------

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	2 mm	Kés vastagsága (A)	2 mm
Alak	Négyzetes	Méret	#2
Kés hossza	100 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 9.0	21-04-04-07
ECLASS 9,1	21-04-04-07	ECLASS 10.0	21-04-04-07
ECLASS 11.0	21-04-04-07	ECLASS 12.0	21-04-04-07
ECLASS 13.0	21-04-04-07	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		