

SD EL 0.3X1.5X40 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1.5 mm, Kés hossza: 40 mm, Kés vastagsága (A): 0.3 mm
Rendelési szám	2750060000
Típus	SD EL 0.3X1.5X40 PICO
GTIN (EAN)	4050118897548
Qty.	1 Darab

SD EL 0.3X1.5X40 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	140 mm	Hossz, inch	5.5118 inch
Átmérő	1.5 mm	Nettó tömeg	10.56 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Változat	egyenes
----------	---------

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	1.5 mm	Kés vastagsága (A)	0.3 mm
Alak	Hornyos	Kés hossza	40 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		