

SD EL 0.4X2.0X60 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| Rendelési szám | 2750070000 |
| Típus | SD EL 0.4X2.0X60 PICO |
| GTIN (EAN) | 4050118897555 |
| Qty. | 1 Darab |

SD EL 0.4X2.0X60 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|--------|--------|-------------|-------------|
| Hossz | 160 mm | Hossz, inch | 6.2992 inch |
| Átmérő | 2 mm | Nettó tömeg | 11.44 g |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|---|----------|---------|
| Árucikk leírása | Csavarhúzó lapos fejű szerszámbetéttel, 0,4 x 2 | Változat | egyenes |
|-----------------|---|----------|---------|

Csavarozó szerszámok

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------|--------|
| Kés szélessége (B) | 2 mm | Kés vastagsága (A) | 0.4 mm |
| Alak | Hornyos | Kés hossza | 60 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ETIM 10.0 | EC000158 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 | | |