

**SD EL 0.5X3.0X75 PICO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3 mm, Kés hossza: 75 mm, Kés vastagsága (A): 0.5 mm
Rendelési szám	<a href="#">2750090000</a>
Típus	SD EL 0.5X3.0X75 PICO
GTIN (EAN)	4050118897579
Qty.	1 Darab

## SD EL 0.5X3.0X75 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Hossz	175 mm	Hossz, inch	6.8898 inch
Átmérő	3 mm	Nettó tömeg	13.2 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csavarhúzó lapos fejű szerszámbetéttel, 0,5 x 3	Változat	egyenes
-----------------	--	----------	---------

## Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	3 mm	Kés vastagsága (A)	0.5 mm
Alak	Hornyos	Kés hossza	75 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		