

SD EL 0,6X3,5X100 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
Rendelési szám	2750100000
Típus	SD EL 0,6X3,5X100 PICO
GTIN (EAN)	4050118897586
Qty.	1 Darab

SD EL 0,6X3,5X100 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Hossz	200 mm	Hossz, inch	7.874 inch
Átmérő	3.5 mm	Nettó tömeg	18 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csavarhúzó lapos fejű szerszámbetéttel, 0,6 x 3,5	Változat	egyenes
-----------------	--	----------	---------

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	3.5 mm	Kés vastagsága (A)	0.6 mm
Alak	Hornyos	Kés hossza	100 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		