

**SDK EL PH0 X 60 PICO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Csillagfejű csavarhúzó, típus: Phillips, SDK PH DIN 5262,  
ISO 8764/2-PH, behajtó ISO 8764-PH szerint, hegy:  
Chrom Top, SoftFinish-markolat

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 0 mm, 60 mm, Kés vastagsága (A):
Rendelési szám	<a href="#">2750140000</a>
Típus	SDK EL PH0 X 60 PICO
GTIN (EAN)	4050118897616
Qty.	1 Darab

## SDK EL PH0 X 60 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	160 mm	Szélesség (coll)	6.2992 inch
Nettó tömeg	12.32 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Változat	egyenes
----------	---------

## Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	0 mm	Alak	Kereszthorony, Philips, kerek
Méret	0	Kés hossza	60 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		