

KCMA-18-125-1A-1,5VA-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image, A kép illusztráció

Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 125 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 1.5 VA, Túrész osztály: 3, Bontható áramváltó
Rendelési szám	2752980000
Típus	KCMA-18-125-1A-1,5VA-3
GTIN (EAN)	4050118897005
Qty.	1 Darab
Gyártó	MBS AG

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	67.3 mm	Mélység (coll)	2.6496 inch
Magasság	64.5 mm	Magasság (coll)	2.5394 inch
Szélesség	41.6 mm	Szélesség (coll)	1.6378 inch
Nettó tömeg	260.48 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C
----------------------	-------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	18.50 mm
Installation location	Beltéri használat		

Electrical attributes

Tűrésosztály	3	Szekunder áram	0...1 A
Terhelés	1.5 VA	Primer áram	125 A

Technical properties

Kábelhossz	2.5 m	Védelmi osztály	IP20
Névleges frekvencia	50 Hz		

Szigetelések koordinálása

Tűrésosztály	3
--------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

