

KCMA-18-125-1A-0.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image, A kép illusztráció



Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 125 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 0.5 VA, Tűrésosztály: 1, Bontható áramváltó
Rendelési szám	2753000000
Típus	KCMA-18-125-1A-0.5VA-1
GTIN (EAN)	4050118896862
Qty.	1 Darab
Gyártó	MBS AG

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	59 mm	Mélység (coll)	2.3228 inch
Magasság	80.1 mm	Magasság (coll)	3.1535 inch
Szélesség	49 mm	Szélesség (coll)	1.9291 inch
Nettó tömeg	336 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C
----------------------	-------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	18.50 mm
Installation location	Beltéri használat		

Electrical attributes

Tűrésosztály	1	Szekunder áram	0...1 A
Terhelés	0.5 VA	Primer áram	125 A

Technical properties

Kábelhossz	2.5 m	Védelmi osztály	IP20
Névleges frekvencia	50 Hz		

Szigetelések koordinálása

Tűrésosztály	1
--------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

