

KCMA-28-500-1A-1VA-0.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image, A kép illusztráció

Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 500 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 1 VA, Tűrésosztály: 0,5, Bontható áramváltó
Rendelési szám	2753100000
Típus	KCMA-28-500-1A-1VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896763
Qty.	1 Darab
Gyártó	MBS AG

KCMA-28-500-1A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	59 mm	Mélység (coll)	2.3228 inch
Magasság	79.5 mm	Magasság (coll)	3.1299 inch
Szélesség	49 mm	Szélesség (coll)	1.9291 inch
Nettó tömeg	309 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C
----------------------	-------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	27.00 mm
Installation location	Beltéri használat		

Electrical attributes

Tűrésosztály	0,5	Szekunder áram	0...1 A
Terhelés	1 VA	Primer áram	500 A

Technical properties

Kábelhossz	2.5 m	Védelmi osztály	IP20
Névleges frekvencia	50 Hz		

Szigetelések koordinálása

Tűrésosztály	0,5
--------------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-28-500-1A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

