

KCMA-28-250-5A-1VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image, A kép illusztráció

Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 250 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 1 VA, Tűrésosztály: 1, Bontható áramváltó
Rendelési szám	2753110000
Típus	KCMA-28-250-5A-1VA-1
GTIN (EAN)	4050118896756
Qty.	1 Darab
Gyártó	MBS AG

KCMA-28-250-5A-1VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	59 mm	Mélység (coll)	2.3228 inch
Magasság	79.5 mm	Magasság (coll)	3.1299 inch
Szélesség	49 mm	Szélesség (coll)	1.9291 inch
Nettó tömeg	232 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet -5 °C...50 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	27.00 mm
Installation location	Beltéri használat		

Electrical attributes

Tűrésosztály	1	Szekunder áram	0...5 A
Terhelés	1 VA	Primer áram	250 A

Technical properties

Kábelhossz	2.5 m	Védelmi osztály	IP20
Névleges frekvencia	50 Hz		

Szigetelések koordinálása

Tűrésosztály 1

Besorolások

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-28-250-5A-1VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

