Adatlap

KCMA-42-500-1A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image, A kép illusztráció

Áramátalakítók utólagos beszereléshez
Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 500 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 2.5 VA, Tűrésosztály: 0,5, Bontható áramváltó
Rendelési szám	2753180000
Típus	KCMA-42-500-1A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896800
Qty.	1 Darab
Gyártó	MBS AG

Adatlap

KCMA-42-500-1A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	69 mm	Mélység (coll)	2.7165 inch
Magasság	96 mm	Magasság (coll)	3.7795 inch
Szélesség	67 mm	Szélesség (coll)	2.6378 inch
Nettó tömeg	467 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet		Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	42.00 mm
Installation location	Beltéri használat		

Electrical attributes

Tűrésosztály	0,5	Szekunder áram	0...1 A
Terhelés	2.5 VA	Primer áram	500 A

Technical properties

Kábelhossz	0.5 m	Védelmi osztály	IP20

Szigetelések koordinálása

Tűrésosztály	0,5

Besorolások

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-42-500-1A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok