

**Product image, A kép illusztráció**

Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

**Általános rendelési adatok**

Változat	Primer áram: 800 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 2.5 VA, Tűrésosztály: 0,5, Bontható áramváltó
Rendelési szám	<a href="#">2753210000</a>
Típus	KCMA-42-800-1A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896695
Qty.	1 Darab
Gyártó	MBS AG

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	69 mm	Mélység (coll)	2.7165 inch
Magasság	96 mm	Magasság (coll)	3.7795 inch
Szélesség	67 mm	Szélesség (coll)	2.6378 inch
Nettó tömeg	540 g		

## Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C
----------------------	-------------------	---------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	42.00 mm
Installation location	Beltéri használat		

## Electrical attributes

Tűrésosztály	0,5	Szekunder áram	0...1 A
Terhelés	2.5 VA	Primer áram	800 A

## Technical properties

Kábelhossz	0.5 m	Védelmi osztály	IP20
------------	-------	-----------------	------

## Szigetelések koordinálása

Tűrésosztály	0,5
--------------	-----

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

