

KCMA 5-400-5A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 400 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 1 VA, Tűrésosztály: 0,5, Bontható áramváltó
Rendelési szám	2753370000
Típus	KCMA 5-400-5A-1VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896237
Qty.	1 Darab
Gyártó	MBS AG

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	58 mm	Mélység (coll)	2.2835 inch
Magasság	158 mm	Magasság (coll)	6.2205 inch
Szélesség	125 mm	Szélesség (coll)	4.9212 inch
Nettó tömeg	1103 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-5 °C...40 °C
----------------------	-------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	55.00 mm
Sín	50 x 80 mm	Installation location	Beltéri használat

Electrical attributes

Tűrésosztály	0,5	Szekunder áram	0...5 A
Terhelés	1 VA	Primer áram	400 A

Technical properties

Kábelhossz	0.5 m	Védelmi osztály	IP20
Névleges frekvencia	50 Hz		

Szigetelések koordinálása

Standard	IEC 61869-2: 2012	Tűrésosztály	0,5
----------	-------------------	--------------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA 5-400-5A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

