

KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Primer áram: 1200 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA, Tűrésosztály: 0,5, Bontható áramváltó |
| Rendelési szám | 2753450000 |
| Típus | KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118896633 |
| Qty. | 1 Darab |
| Gyártó | MBS AG |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 58 mm | Mélység (coll) | 2.2835 inch |
| Magasság | 198 mm | Magasság (coll) | 7.7953 inch |
| Szélesség | 155 mm | Szélesség (coll) | 6.1024 inch |
| Nettó tömeg | 1362 g | | |

Hőmérséklet

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | -5 °C...40 °C |
|----------------------|-------------------|---------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Dimensions of live conductors

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| Vezeték típusa | Csak szigetelt vezető | Kör keresztmetszetű vezeték | 80.00 mm |
| Sín | 80 x 120 mm | Installation location | Beltéri használat |

Electrical attributes

| | | | |
|--------------|------|----------------|---------|
| Tűrésosztály | 0,5 | Szekunder áram | 0...5 A |
| Terhelés | 5 VA | Primer áram | 1200 A |

Technical properties

| | | | |
|---------------------|-------|-----------------|------|
| Kábelhossz | 0.5 m | Védelmi osztály | IP20 |
| Névleges frekvencia | 50 Hz | | |

Szigetelések koordinálása

| | | | |
|----------|--------------------------------------|--------------|-----|
| Standard | IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 | Tűrésosztály | 0,5 |
|----------|--------------------------------------|--------------|-----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

