

**HDC XXPB01 MOXXXXX-0030**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Rendelési szám | 2755350030                              |
| Típus          | <a href="#">HDC XXPB01 MOXXXXX-0030</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118001457                           |
| Qty.           | 1 Darab                                 |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 26.87 g |
|-------------|---------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## Általános adatok

|                            |         |                      |           |
|----------------------------|---------|----------------------|-----------|
| Kábelhossz                 | 0.3 m   | Kategória            | Egyéb     |
| Ellentétes oldali változat | nyitott | Moduloldali változat | Érintkező |

## Cable technical specifications

|            |       |              |               |
|------------|-------|--------------|---------------|
| Kábelhossz | 0.3 m | Köpeny színe | ibolyaszín    |
| árnyékolt  | Igen  | Halogén      | halogénmentes |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |