

## HDC 24B DMDL 1LB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**IP65**

A speciális öntött alumíniumötvözet és a többrétegű felületzárás teljes védelmet biztosít a HDC készülékházak számára. Az intelligens szerkezeti kialakítású reteszelő rendszer rozsdamentes acélból készül. Ez hosszú élettartamot, tartósságot, valamint ütés- és korrózióállóságot garantál. A készülékház reteszelő rendszere integrált biztonságot nyújt. A Weidmüller egyedi, szabadalmaztatott rugós rendszere biztos tartást garantál a készülékház reteszelésének, és megakadályozza a véletlen kinyílását. A lézeres feliratozás egyszerű és gyors jelölést tesz lehetővé. Minden készülékház tartós lézeres feliratozással van ellátva, így az egyes termékek gyorsan beazonosíthatók és pozicionálhatók. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA Type 4X készülékházak – az első számú választás az IP65 védettségű ipari házakhoz.

### Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelsőrészhez, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
Rendelési szám	<a href="#">2758200000</a>
Típus	HDC 24B DMDL 1LB
GTIN (EAN)	4064675008118
Qty.	1 Darab

## HDC 24B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0.7087 inch
Szélesség	43 mm	Szélesség (coll)	1.6929 inch
Nettó tömeg	140 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f		
Vegyszerállóság	Anyag	Aceton	
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló	
	Anyag	Fűróolaj	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Gázolaj	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Etilalkohol	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Sebességváltó-olaj	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Hidraulikaolaj	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Hűtőközeg	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Mosóbenzin	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Izzadság	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Prémium benzin	
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló	
Anyag	Víz		
Vegyszerállóság	Ellenálló		
Anyag	UV		
Vegyszerállóság	Instabil		
Anyag	Ózon		
Vegyszerállóság	Instabil		

## Méretek

Kábelbevezetés Nem

## Verzió

Kábelbevezetések mérete	none	Fedél	burkolattal
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Ház kivitele	Fedél házfelsőrészhez
Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel	Kivitel	Standard
Telepítési szerkezeti méret	8	Kábelbevezetés	Nem

**HDC 24B DMDL 1LB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

Típus	Fedél	Tömítés	NBR
Szín (RAL)	RAL 7035	BG	8

**Általános adatok**

Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Felületi minőség	Porbevonatos
Védelmi osztály	IP65, bedugva	ENT házak	Nem

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 24B DMDL 1LB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

