

SET BSCZ/SSC 4.00/12/90/3.2 SN BK SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|--|
| Rendelési szám | 2761060000 |
| Típus | SET BSCZ/SSC 4.00/12/90/3.2 SN BK SO |
| GTIN (EAN) | 4064675022855 |
| Qty. | 40 Darab |
| Csomagolás | Doboz |

SET BSCZ/SSC 4.00/12/90/3.2 SN BK SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 15.7 mm | Mélység (coll) | 0.6181 inch |
| Magasság | 25.2 mm | Magasság (coll) | 0.9921 inch |
| Szélesség | 49.03 mm | Szélesség (coll) | 1.9303 inch |
| Nettó tömeg | 22.91 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 18d33292-e933-40ac-8dbe-4904ce2c4ae7 |

Anyagjellemzők

| | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------|------------|
| Szigetelőanyag | PA | Szín | fekete |
| Színskála (hasonló) | RAL 9011 | Moisture Level (MSL) | |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Érintkező felület | ónozott | Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C | | |

Névleges adatok IEC szerint

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) | 13.5 A | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) | 16.5 A |
| Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 600 V | Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 300 V |
| Névleges lökfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4000 V | Névleges lökfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4000 V |

Csomagolás

| | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás | Doboz | VPE hosszúság | 502.00 mm |
| VPE szélesség | 389.00 mm | VPE magasság | 220.00 mm |

UL 1059 névleges adatok

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|--------|
| Intézet (cURus) | CURUS | Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. | | |

Fontos megjegyzés

Megjegyzések

SET BSCZ/SSC 4.00/12/90/3.2 SN BK SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002643 | ETIM 9.0 | EC002643 |
| ETIM 10.0 | EC002643 | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 | | |