

SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller megfelelő buszvonalat szállít az egyedi igényeknek megfelelően. Minden buszkábel alkalmas a mozgó kábelhordozókhoz és méterre kapható. A vonalak színkódolása megfelel a gépgyártásban alkalmazott szabványnak. Az M12 elosztó csatlakozóin mindig azonos számú kapocs van, ezért csak egy típusú kábelre van szükség.

A méterre vásárolható buszkábelek előnyei:

- Speciális hosszúságú buszkábelek.
- Nincs kábelhulladék.
- A különböző hosszúságú kábeleket nem kell tárolni.
- Speciális hosszakban is kapható.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Pólusszám: 19, 100 m, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
| Rendelési szám | 2764890000 |
| Típus | SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100 |
| GTIN (EAN) | 4064675031147 |
| Qty. | 1 Darab |
| Csomagolás | furnérlemez tekercsen |

SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 184.32 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Kábel műszaki adatai

| | | |
|---|--|--------------------------|
| Kábelhossz | 100 m | |
| Köpeny színe | fekete | |
| Olajokkal szembeni ellenállás | Yes | |
| A következő kábeltartókhöz: | Igen | |
| Vezetékek száma | 19 | |
| árnyékolt | Nem | |
| Halogén | Nem | |
| Szigetelés | TPM | |
| Gyorsulás | 5 m/s ² | |
| Hajlítási sugár, min., mozgó | 10 x kábelátmérő | |
| Hajlítási sugár, min., álló | 5 x kábelátmérő | |
| Hajlítási ciklusok | 2 millió | |
| Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/ online) | 3 x 1.0 mm ² + 16 x 0.5 mm ² | |
| Sebesség | 200 m/s | |
| Köpeny anyaga | PUR | |
| Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás | Nem | |
| Színkód gyűű | Yellow / brown, barna / zöld, Fehér, Sárga, Pink, szürke / barna, Barna, Ibolyaszín, Piros, Szürke, piros / kék, Zöld, Kék, szürke / pink, fehér / zöld, fehér / sárga, fehér / szürke, Fekete, Zöld / sárga | |
| Csavarási ellenállás | 0 °/m | |
| Temperature range, stationary | -50...80 °C | |
| Hegesztésnek ellenálló | Nem | |
| Temperature range, moving | -25...80 °C | |
| Pólusok száma | 19 | |
| Színkódolás(vezeték-keresztmetszet) | Vezeték-keresztmetszet | 3 x 1.0 mm ² |
| | Színkódolás | barna |
| | Vezeték-keresztmetszet | 16 x 0.5 mm ² |
| | Színkódolás | sárga-barna |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003250 | ETIM 9.0 | EC003250 |
| ETIM 10.0 | EC003250 | ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 | | |

Részletrajz



3 x 1,00 mm² + 16 x 0,5 mm²

SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



A Screwty® tartozék egyedi igényekre szabható M23 kerek dugaszoló csatlakozókhoz és $26,2 \pm 0,3$ mm külső méretű recézett anyával rendelkező ráöntött M23 kerek dugaszoló csatlakozókhoz alkalmas. A meghúzási nyomaték 2-2,5 Nm.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SCREWTY M23 | Változat |
| Rendelési szám | 1981560000 | Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors |
| GTIN (EAN) | 4032248677702 | |
| Qty. | 1 ST | |

Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz
 A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőkifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus | 1/4" HANDGRIFF | Változat |
| Rendelési szám | 4294820000 | Bolting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248478279 | |
| Qty. | 1 ST | |