

**SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller megfelelő buszvonalatokat szállít az egyedi igényeknek megfelelően. Minden buszkábel alkalmas a mozgó kábelhordozókhoz és méterre kapható. A vonalak színkódolása megfelel a gépgyártásban alkalmazott szabványnak. Az M12 elosztó csatlakozóin mindig azonos számú kapocs van, ezért csak egy típusú kábelre van szükség.

A méterre vásárolható buszkábelek előnyei:

- Speciális hosszúságú buszkábelek.
- Nincs kábelhulladék.
- A különböző hosszúságú kábeleket nem kell tárolni.
- Speciális hosszakban is kapható.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Pólusszám: 19, 500 m, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	<a href="#">2764900000</a>
Típus	SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500
GTIN (EAN)	4064675031215
Qty.	1 Darab
Csomagolás	furnérlemez tekercsen

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 92.16 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC


## Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	500 m
Köpeny színe	fekete
Olajokkal szembeni ellenállás	Yes
A következő kábeltartókhöz:	Igen
Vezetékek száma	19
árnyékolt	Nem
Halogén	Nem
Szigetelés	TPM
Gyorsulás	5 m/s <sup>2</sup>
Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő
Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő
Hajlítási ciklusok	2 millió
Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/ online)	3 x 1.0 mm <sup>2</sup> + 16 x 0.5 mm <sup>2</sup>
Sebesség	200 m/s
Köpeny anyaga	PUR
Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás	Nem
Színkód gyűű	Yellow / brown, barna / zöld, Fehér, Sárga, Pink, szürke / barna, Barna, Ibolyaszín, Piros, Szürke, piros / kék, Zöld, Kék, szürke / pink, fehér / zöld, fehér / sárga, fehér / szürke, Fekete, Zöld / sárga
Csavarási ellenállás	0 °/m
Temperature range, stationary	-50...80 °C
Hegesztésnek ellenálló	Nem
Temperature range, moving	-25...80 °C
Pólusok száma	19
Színkódolás(vezeték-keresztmetszet)	Vezeték-keresztmetszet 3 x 1.0 mm <sup>2</sup> Színkódolás barna Vezeték-keresztmetszet 16 x 0.5 mm <sup>2</sup> Színkódolás sárga-barna

## Besorolások

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

**Részletrajz**



3 x 1,00 mm<sup>2</sup> + 16 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



A Screwty® tartozék egyedi igényekre szabható M23 kerek dugaszoló csatlakozókhoz és  $26,2 \pm 0,3$  mm külső méretű recézett anyával rendelkező ráöntött M23 kerek dugaszoló csatlakozókhoz alkalmas. A meghúzási nyomaték 2-2,5 Nm.

## Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY M23	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1981560000</a>	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248677702	
Qty.	1 ST	

## Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz. A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőkifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

## Általános rendelési adatok

Típus	1/4" HANDGRIFF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">4294820000</a>	Bolting tool
GTIN (EAN)	4032248478279	
Qty.	1 ST	