

SAIH-PB-2X0.34-PVC-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szenzor-aktuátor kábelek széles és átfogó választékát kínálja. Nálunk mindkettőt megtalálja, valamint kábeleket, különböző méretű és hosszúságú busz- és szelepkábeleket is. Ha nem talál egy meghatározott terméket, vagy nem a kívánt hosszban, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Általános rendelési adatok

Változat	Buszvezeték, Pólusszám: 2, 100 m, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PVC, Halogén: Nem
Rendelési szám	2764910000
Típus	SAIH-PB-2X0.34-PVC-100
GTIN (EAN)	4064675031154
Qty.	1 Darab
Csomagolás	műanyag tekerccsen

SAIH-PB-2X0.34-PVC-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 60 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	100 m	Köpeny színe	ibolyaszín
Olajokkal szembeni ellenállás	Yes	A következő kábeltartókhöz:	Nem
Érkeresztmetszet	0.34 mm ²	Vezetékek száma	2
árnyékolt	Igen	Halogén	Nem
Szigetelés	TPM, PVC	Hajlítási sugár, min., mozgó	9 x kábelátmérő
Hajlítási sugár, min., álló	18 x kábelátmérő	Köpeny anyaga	PVC
Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás	Nem	Színkód gyűrű	Piros, Zöld
Csavarási ellenállás	0 °/m	Temperature range, stationary	-20...70 °C
Hegesztésnek ellenálló	Nem	Temperature range, moving	-5...60 °C
Pólusok száma	2	Outside diameter	7.8 mm ± 0.2 mm

Kábel elektromos tulajdonságai

Kategória Egyéb

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Olajokkal szembeni ellenállás	Yes	Szín	piros, zöld
Halogén	Nem	Csavarási ellenállás	0 °/m

Kábel szerkezet

Köpeny színe	ibolyaszín	Vezetékek száma	2
Szigetelés	TPM, PVC	Köpeny anyaga	PVC
Színkód gyűrű	Piros, Zöld		

Besorolások

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		