

## SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller megfelelő buszvonalat szállít az egyedi igényeknek megfelelően. Minden buszkábel alkalmas a mozgó kábelhordozókhoz és méterre kapható. A vonalak színkódolása megfelel a gépgyártásban alkalmazott szabványnak. Az M12 elosztó csatlakozóin mindig azonos számú kapocs van, ezért csak egy típusú kábelre van szükség.

A méterre vásárolható buszkábelek előnyei:

- Speciális hosszúságú buszkábelek.
- Nincs kábelhulladék.
- A különböző hosszúságú kábeleket nem kell tárolni.
- Speciális hosszakban is kapható.

## Általános rendelési adatok

Változat	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Pólusszám: 11, 100 m, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	<a href="#">2764930000</a>
Típus	SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100
GTIN (EAN)	4064675031178
Qty.	1 Darab
Csomagolás	műanyag tekercsen

## SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 85.96 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC


## Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	100 m	
Köpeny színe	fekete	
Olajokkal szembeni ellenállás	Yes	
A következő kábeltartókhöz:	Igen	
Vezetékek száma	11	
árnyékolt	Nem	
Halogén	Nem	
Szigetelés	TPM	
Gyorsulás	5 m/s <sup>2</sup>	
Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	
Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő	
Hajlítási ciklusok	2 millió	
Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/ online)	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> + 8 x 0,34 mm <sup>2</sup>	
Sebesség	200 m/s	
Köpeny anyaga	PUR	
Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően	21198 (80 °C / 300 V)	
Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás	Nem	
Színkód gyűű	Fehér, Zöld, Sárga, Szürke, Pink, Piros, Fekete, Ibolyaszín, Kék, Barna, Zöld / sárga	
Csavarási ellenállás	0 °/m	
Temperature range, stationary	-50...80 °C	
Hegesztésnek ellenálló	Nem	
Temperature range, moving	-25...80 °C	
Pólusok száma	11	
Outside diameter	7.7 mm ± 0.3 mm	
Színkódolás(vezeték-keresztmetszet)	Vezeték-keresztmetszet	3 x 0.75 mm <sup>2</sup>
	Színkódolás	kék
	Vezeték-keresztmetszet	8 x 0.34 mm <sup>2</sup>
	Színkódolás	fehér

## Besorolások

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

**Részletrajz**



$3 \times 0,75 \text{ mm}^2 + 8 \times 0,34 \text{ mm}^2$

## SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



A Screwty® tartozék egyedi igényekre szabható M23 kerek dugaszoló csatlakozókhoz és  $26,2 \pm 0,3$  mm külső méretű recézett anyával rendelkező ráöntött M23 kerek dugaszoló csatlakozókhoz alkalmas. A meghúzási nyomaték 2-2,5 Nm.

## Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY M23	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1981560000</a>	Tömszelence szerszám adapter M23-as vezetékhez és csatlakozókhoz
GTIN (EAN)	4032248677702	
Qty.	1 ST	

## Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz  
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőkifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

## Általános rendelési adatok

Típus	1/4" HANDGRIFF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">4294820000</a>	Tömszelence-szerszám
GTIN (EAN)	4032248478279	
Qty.	1 ST	