

IE-PI-RJ45-TH-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45-csatlakozó, Csatlakozóbetét RJ45 krimp, PROFINET
Rendelési szám	2768720000
Típus	IE-PI-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675024095
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	3.4 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

1. csatlakozás	Crimp	2. csatlakozás	RJ45
Árucikk leírása	Csatlakozóbetét RJ45 krimp	Vezetékezés	PROFINET
Szín	Egyéb	Szigetelés keresztmetszete, min.	1.3 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.	1.6 mm	Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Csatlakozási átmérő, tömör	0.57...0.64 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 23...AWG 22	Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.57...0.64 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 23...AWG 22	Köpenyátmérő, max.	7.5 mm
Árnyékolás	360 fokos körkörös ház	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	750		

Villamos tulajdonságok

Átmeneti ellenállás	≤ 10 mΩ	Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 1000 V AC/DC	PoE / PoE+	IEEE 802.3af szerint

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7	UL szabvány kommunikációs tartozékokhoz	UL 1863
IP védettség osztály	IEC 60529		

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14 és HDC ver. dugaszolható csatlakozókhöz
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		