

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, RJ45-
ös betéttel

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 14. változat, fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Rendelési szám	2768740000
Típus	IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675025108
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	63.99 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	Crimp
Árucikk leírása	14. változat, fém	Vezetékezés	PROFINET
Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Szigetelés keresztmetszete, min.	1.3 mm	Szigetelés keresztmetszete, max.	1.6 mm
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Érintkező felület	Arany a nikkelt felett
Csatlakozási átmérő, tömör	0.57...0.64 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 23...AWG 22
Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.57...0.64 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 23...AWG 22
Köpenyátmérő, min.	5.5 mm	Köpenyátmérő, max.	7.5 mm
Árnyékolás	360 fokos körkörös ház	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	750		

Villamos tulajdonságok


Átmeneti ellenállás	≤ 10 mΩ	Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 1000 V AC/DC	PoE / PoE+	IEEE 802.3af szerint

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7, IEC 61076-3-117 Var. 14	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		



IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák




Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V14P	Változat	
Rendelési szám	1058280000	Plug housing protective cap	
GTIN (EAN)	4032248799374		
Qty.	10 ST		

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat	
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós	
GTIN (EAN)	4032248402731		
Qty.	200 ST		


IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-RJ45-TH-P	Változat
Rendelési szám	2768720000	RJ45-csatlakozó, Csatlakozóbetét RJ45 krimp, PROFINET
GTIN (EAN)	4064675024095	
Qty.	10 ST	

... moduláris dugaszoló csatlakozókhoz



Préselő szerszám WE és DEC rendszerű moduláris dugaszolható csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Három funkció egy szerszámban

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Változat
Rendelési szám	2614210000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz
GTIN (EAN)	4050118621631	
Qty.	1 ST	