


URS CA 100 DUO 4-10MM²**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2769030000
Típus	URS CA 100 DUO 4-10MM²
GTIN (EAN)	4064675026310
Qty.	1 Darab

URS CA 100 DUO 4-10MM²

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3.937 inch
Szélesség	160 mm	Szélesség (coll)	6.2992 inch
Nettó tömeg	118 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	10 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	4 mm ²
-------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	-------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		