

HDC-C-HE-BM0.5KO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötvény
Rendelési szám	2784160000
Típus	HDC-C-HE-BM0.5KO
GTIN (EAN)	4064675060895
Qty.	10 Darab

HDC-C-HE-BM0.5KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

1.58 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Általános adatok

Érintkező átmérő, dugó Ø

2.48 mm

Csupaszolási hossz, névleges
csatlakozás

7.5 mm

Csatlakozás típusa

Krimpelhető csatlakozás

Verzió betét

HE

Vezeték-keresztmetszet, max.

0.5 mm²

Vezeték-keresztmetszet, min.

0.5 mm²

Felületi minőség

Constantan

Dugaszolási ciklusok

≥ 500

Típus

Hüvely

Alapanyag

Rézötvözet

Sorozat

HE

Gyártás módszerek

fordított

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete

0.5 - 0.5 mm²

Érintkező anyaga

Rézötvözet

Besorolások

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04