

HDC-C-HE-BM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.3, fordított, Vas
Rendelési szám	2784180000
Típus	HDC-C-HE-BM0.3FE
GTIN (EAN)	4064675061113
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 50 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Általános adatok

Érintkező átmérő, dugó Ø	2.48 mm	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	7.5 mm
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Verzió betét	HE
Vezeték-keresztmetszet, max.	0.3 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.3 mm ²
Felületi minőség	minden más	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Típus	Hüvely	Alapanyag	Vas
Sorozat	HE	Gyártás módszerek	fordított
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.3 - 0.3 mm ²	Érintkező anyaga	Vas

Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		