

**HDC-C-HE-SM0.3FE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Általános rendelési adatok**

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.3
Rendelési szám	<a href="#">2784190000</a>
Típus	HDC-C-HE-SM0.3FE
GTIN (EAN)	4064675061120
Qty.	10 Darab

## HDC-C-HE-SM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg 50 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Általános adatok

Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	7.5 mm	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Vezeték-keresztmetszet, max.	0.3 mm <sup>2</sup>	Típus	Dugó
Sorozat	HE	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.3 mm <sup>2</sup>
Érintkező anyaga	Vas		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		