

HDC-C-HE-BM0.5FE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Vas
Rendelési szám	2784200000
Típus	HDC-C-HE-BM0.5FE
GTIN (EAN)	4064675061137
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

1.5 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Általános adatok

Érintkező átmérő, dugó Ø 2.48 mm Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 7.5 mm

Csatlakozás típusa Krimpelhető csatlakozás

Verzió betét HE

Vezeték-keresztmetszet, max. 0.5 mm²Vezeték-keresztmetszet, min. 0.5 mm²

Felületi minőség minden más

Dugaszolási ciklusok ≥ 500

Típus Hüvely

Alapanyag Vas

Sorozat HE

Gyártás módszerek fordított

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 0.5 - 0.5 mm²

Érintkező anyaga Vas

Besorolások

ETIM 8.0 EC000796

ETIM 9.0 EC000796

ETIM 10.0 EC000796

ECLASS 14.0 27-44-02-04

ECLASS 15.0 27-44-02-04