

HDC-C-HE-SM0.5FE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|--|
| Változat | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Vas |
| Rendelési szám | 2784210000 |
| Típus | HDC-C-HE-SM0.5FE |
| GTIN (EAN) | 4064675061144 |
| Qty. | 10 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 1.2 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

Általános adatok

| | | | |
|---|---------------------------|--|---------------------|
| Érintkező átmérő, dugó Ø | 2.48 mm | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 7.5 mm |
| Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás | Verzió betét | HE |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 0.5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.5 mm ² |
| Felületi minőség | minden más | Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 |
| Típus | Dugó | Alapanyag | Vas |
| Sorozat | HE | Gyártás módszerek | fordított |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.5 - 0.5 mm ² | Érintkező anyaga | Vas |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |