

HDC HP 250 R KIT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-betét, Hüvely, Dugó, Telepítési szerkezeti méret: 250
Rendelési szám	2786460000
Típus	HDC HP 250 R KIT
GTIN (EAN)	4064675064008
Qty.	1 Darab

HDC HP 250 R KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Hossz	62.5 mm	Hossz, inch	2.4606 inch
Nettó tömeg	218.11 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-50 °C ... 120 °C
-------------------------	-------------------

Általános adatok

Telepítési szerkezeti méret	250	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szín	fekete	Típus	Hüvely, Dugó
Alapanyag	Rézötvözet	Sorozat	HighPower
Halogénmentes	false	BG	250

Változat

Telepítési szerkezeti méret	250	Alapanyag	Rézötvözet
BG	250		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC HP 250 R KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

