

**IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-DO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Antennák és antennatartozékok (koax kábelek és egységek)

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

**Általános rendelési adatok**

Változat	Írányfüggetlen antenna, Cellás antenna, Wi-Fi antenna, Max. 5G (NR), Wi-Fi 6-is és 6E (IEEE802.11ax), Lineáris, Függőleges, 2x SMA dugó, 2x RP-SMA aljzat, IP67, Impedancia: 50 Ω
Rendelési szám	<a href="#">2788090000</a>
Típus	IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-DO
GTIN (EAN)	4064675066354
Qty.	1 Darab

## IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-DO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Magasság	90 mm	Magasság (coll)	3.5433 inch
Átmérő	132 mm	Nettó tömeg	627 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

## A szállítási terjedelem része

A szállítási terjedelem része	1 x antenna
-------------------------------	-------------

## Ház anyaga

Szín	fehér
------	-------

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Kábelhossz	1 m	Min. hajlítási sugár, ismétlődő	25 mm
------------	-----	---------------------------------	-------

## Műszaki adatok

Csatlakozás típusa	2x SMA dugó, 2x RP-SMA aljzat	Antennaelemek mennyisége (MIMO)	2
Impedancia	50 Ω	Állóhullám, rádió	<2,0 jellemző, 3,5 max.
Kompozit áramellátás max.	50 W	Frekvenciatartomány	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz, 2.4-2.5 GHz, 4.9-7.125 GHz
Antenna erősítés	2.5 dBi, 3-4 dBi	Polarizáció	Lineáris, Függőleges

## Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

## IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-DO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)



Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-CC-SMAM-SMAF-1M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2787920000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás:, SMA dugó, 2. csatlakozás:, SMA aljzat, Hossz: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066088	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-CC-SMAM-SMAF-3M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2787930000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás:, SMA dugó, 2. csatlakozás:, SMA aljzat, Hossz: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066095	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-CC-SMAM-SMAF-5M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2787940000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás:, SMA dugó, 2. csatlakozás:, SMA aljzat, Hossz: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066200	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-1M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2787950000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás:, RP-SMA dugó, 2. csatlakozás:, RP-SMA aljzat, Hossz: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066217	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-3M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2787960000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás:, RP-SMA dugó, 2. csatlakozás:, RP-SMA aljzat, Hossz: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066224	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-5M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2787970000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás:, RP-SMA dugó, 2. csatlakozás:, RP-SMA aljzat, Hossz: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066231	
Qty.	1 ST	