

IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

Általános rendelési adatok

Változat	Írányfüggetlen antenna, Wi-Fi antenna, Wi-Fi 6-is és 6E (IEEE802.11ax), Független, N aljzat, IP67, Impedancia: 50 Ω
Rendelési szám	2788110000
Típus	IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF
GTIN (EAN)	4064675066378
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	45.7 mm	Magasság (coll)	1.7992 inch
Átmérő	36.2 mm	Nettó tömeg	138.29 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

A szállítási terjedelem része

A szállítási terjedelem része	1 x antenna
-------------------------------	-------------

Ház anyaga

Szín	fekete
------	--------

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa	N aljzat	Impedancia	50 Ω
Állóhullám, rádió	<2,0 jellemző, 3,5 max.	Kompozit áramellátás max.	100 W
Frekvenciatartomány	2.4-2.5 GHz, 4.9-6.425 GHz	Antenna erősítés	3 dBi, 4 dBi
Polarizáció	Függőleges		

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)



Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

Általános rendelési adatok

Típus	IE-ANT-MOUNT-POLE-NF	Változat
Rendelési szám	2788470000	Antenna szerelvény, „IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF”, „IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF”
GTIN (EAN)	4064675066477	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-CC-NM-RPSMAM-1M	Változat
Rendelési szám	2788040000	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: RP-SMA dugó, Hossz: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066309	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-CC-NM-RPSMAM-2M	Változat
Rendelési szám	1367110000	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: RP-SMA dugó, Hossz: 2 m
GTIN (EAN)	4050118186376	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-CC-NM-RPSMAM-3M	Változat
Rendelési szám	2788050000	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: RP-SMA dugó, Hossz: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066316	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-CC-NM-RPSMAM-4M	Változat
Rendelési szám	1367100000	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: RP-SMA dugó, Hossz: 4 m
GTIN (EAN)	4050118186369	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-CC-NM-RPSMAM-5M	Változat
Rendelési szám	2788060000	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: RP-SMA dugó, Hossz: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066323	
Qty.	1 ST	