

IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

Általános rendelési adatok

Változat	Írányfüggetlen antenna, Cellás antenna, Max. 5G (2,7 GHz alatti frekvenciák támogatása, pl. n1, n2, n28 sáv szélesség), Független, SMA dugó, IP66, Impedancia: 50 Ω
Rendelési szám	2788130000
Típus	IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM
GTIN (EAN)	4064675066392
Qty.	1 Darab

IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	208 mm	Magasság (coll)	8.189 inch
Nettó tömeg	46.58 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...75 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...75 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

A szállítási terjedelem része

A szállítási terjedelem része	1 x antenna
-------------------------------	-------------

Ház anyaga

Szín	fekete
------	--------

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa	SMA dugó	Impedancia	50 Ω
Állóhullám, rádió	1,5 jellemző / 2,0 max	Kompozit áramellátás max.	10 W
Frekvenciatartomány	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz	Antenna erősítés	2 dBi
Polarizáció	Függőleges		

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet, max.	75 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	75 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)



Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CC-SMAM-SMAF-1M	Változat
Rendelési szám	2787920000	Antennakábel, 1. csatlakozás:, SMA dugó, 2. csatlakozás:, SMA aljzat. Hossz: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066088	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-CC-SMAM-SMAF-3M	Változat
Rendelési szám	2787930000	Antennakábel, 1. csatlakozás:, SMA dugó, 2. csatlakozás:, SMA aljzat. Hossz: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066095	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-CC-SMAM-SMAF-5M	Változat
Rendelési szám	2787940000	Antennakábel, 1. csatlakozás:, SMA dugó, 2. csatlakozás:, SMA aljzat. Hossz: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066200	
Qty.	1 ST	