


WIL-F-240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rácsavarozható UV szűrő a Weidmüller ipari fényforrásokhoz.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2799050000
Típus	WIL-F-240
GTIN (EAN)	4064675259084
Qty.	4 Darab

WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	38.5 mm	Mélység (coll)	1.5157 inch
Magasság	2.2 mm	Magasság (coll)	0.0866 inch
Szélesség	240 mm	Szélesség (coll)	9.4488 inch
Nettó tömeg	34.5 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-
-------------------	---



Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Besorolások

ETIM 8.0	EC002558	ETIM 9.0	EC002558
ETIM 10.0	EC002558	ECLASS 14.0	27-11-11-25
ECLASS 15.0	27-11-11-25		

Drawings



WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

Ház hossz 240 mm



240 mm

WIL-LED lámpa termékcsalád: Csak 8 mm (mágnessel 9,4 mm) magas LED lámpa 24 V DC feszültséghez, rendkívül nagy fényteljesítménnyel és hosszú (több, mint 60 000 óra) élettartammal. Rendkívül masszív kialakítás teljes kiöntéssel és fém házzal – vízálló kivitel (IP67). 6500 K fényszínének (nappali fény) köszönhetően számos alkalmazási célnak megfelel. Az opcionálisan beszerezhető M12 csatlakozással könnyen csatlakoztatható. Alacsony áramfogyasztása miatt a működtetéshez 24 V-os áramellátás elegendő.

Általános rendelési adatok

Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2436210000
GTIN (EAN)	4050118448306
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2527880000
GTIN (EAN)	4050118538762
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2527890000
GTIN (EAN)	4050118538670
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2527900000
GTIN (EAN)	4050118538687
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2527910000
GTIN (EAN)	4050118538694
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2527950000
GTIN (EAN)	4050118538939
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2527990000
GTIN (EAN)	4050118538977
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2527920000
GTIN (EAN)	4050118538908
Qty.	1 ST

WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2527960000
GTIN (EAN)	4050118538946
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2527930000
GTIN (EAN)	4050118538915
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2527940000
GTIN (EAN)	4050118538922
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2527970000
GTIN (EAN)	4050118538953
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2527980000
GTIN (EAN)	4050118538960
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2669240000
GTIN (EAN)	4050118682601
Qty.	1 ST

Ház hossz 145 mm



145 mm

WIL-LED lámpa termékcsalád: Csak 8 mm (mágnessel 9,4 mm) magas LED lámpa 24 V DC feszültséghez, rendkívül nagy fényteljesítménnyel és hosszú (több, mint 60 000 óra) élettartammal. Rendkívül masszív kialakítás teljes kiöntéssel és fém házzal – vízálló kivitel (IP67). 6500 K fényszínének (nappali fény) köszönhetően számos alkalmazási célnak megfelel. Az opcionálisan beszerezhető M12 csatlakozással könnyen csatlakoztatható. Alacsony áramfogyasztása miatt a működtetéshez 24 V-os áramellátás elegendő.

Általános rendelési adatok

Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-145... Változat
Rendelési szám	2669230000
GTIN (EAN)	4050118682618
Qty.	1 ST

WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

Ház hossz 240 mm



240 mm

WIL-LED lámpa termékcsalád: Csak 8 mm (mágnessel 9,4 mm) magas LED lámpa 24 V DC feszültséghez, rendkívül nagy fényteljesítménnyel és hosszú (több, mint 60 000 óra) élettartammal. Rendkívül masszív kialakítás teljes kiöntéssel és fém házzal – vízálló kivitel (IP67). 6500 K fényszínének (nappali fény) köszönhetően számos alkalmazási célnak megfelel. Az opcionálisan beszerezhető M12 csatlakozással könnyen csatlakoztatható. Alacsony áramfogyasztása miatt a működtetéshez 24 V-os áramellátás elegendő.

Általános rendelési adatok

Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2528030000
GTIN (EAN)	4050118539011
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2528020000
GTIN (EAN)	4050118539004
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2528010000
GTIN (EAN)	4050118538991
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2528000000
GTIN (EAN)	4050118538984
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Változat
Rendelési szám	2576960000
GTIN (EAN)	4050118592863
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Változat
Rendelési szám	2617810000
GTIN (EAN)	4050118649185
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Változat
Rendelési szám	2770730000
GTIN (EAN)	4064675030799
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Változat
Rendelési szám	2732910000
GTIN (EAN)	4050118811797
Qty.	1 ST

WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Counterpart

www.weidmueller.com

Típus	WIL-LWXXXX-2700D024-240... Változat
Rendelési szám	2633830000
GTIN (EAN)	4050118648959
Qty.	1 ST
Típus	WIL-LWXXXX-2700D024-240... Változat
Rendelési szám	2680950000
GTIN (EAN)	4050118694710
Qty.	1 ST